

**CABTITE CR 16/8 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Insieme alla vasta gamma di diversi ganci con collegamento schermato (KLBÜ), le guide di collegamento schermato permettono una pratica, semplice e veloce schermatura dei cavi.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di collegamento schermato, Cabtite (sistema di inserimento cavi), acciaio, zincato, argento, Posizione verticale: 35.23 mm, Larghezza: 113 mm, Profondità: 16 mm
N. d'ordine	<a href="#">2583910000</a>
Tipo	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
CPZ	10 Pieza

## CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch
Posizione verticale	35.23 mm	Altezza (pollici)	1.387 inch
Larghezza	113 mm	Larghezza (pollici)	4.4488 inch
Diametro	5.3 mm	Altezza di fissaggio	5.91 mm
Larghezza di fissaggio	5.3 mm	Peso netto	40.2 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio
-------------------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Informazioni generali

Silicone	No	Alogeni	No
Materiale di base	acciaio, zincato		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		