

# **CABTITE CR 16/8 EMV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Insieme alla vasta gamma di diversi ganci con collegamento schermato (KLBÜ), le guide di collegamento schermato permettono una pratica, semplice e veloce schermatura dei cavi.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	uida di collegamento schermato, Cabtite istema di inserimento cavi), acciaio, zincato, rgento, Posizione verticale: 35.23 mm, Larghezza: 13 mm, Profondità: 16 mm	
N. d'ordine	<u>2583910000</u>	
Tipo	CABTITE CR 16/8 EMV	
GTIN (EAN)	4050118647051	
CPZ	10 Pieza	



# **CABTITE CR 16/8 EMV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omo		

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch	
Posizione verticale	35.23 mm	Altezza (pollici)	1.387 inch	
Larghezza	113 mm	Larghezza (pollici)	4.4488 inch	
Diametro	5.3 mm	Altezza di fissaggio	5.91 mm	
Larghezza di fissaggio	5.3 mm	Peso netto	40.2 g	

#### **Temperature**

Temperatura d'esercizio

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	

# Informazioni generali

Silicone	No	Alogeni	No	
Materiale di base	acciaio, zincato	· ·		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Versione catalogo / Disegni