

# **CABTITE CR 4/1 EMV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Insieme alla vasta gamma di diversi ganci con collegamento schermato (KLBÜ), le guide di collegamento schermato permettono una pratica, semplice e veloce schermatura dei cavi.

## Dati generali per l'ordinazione

Guida di collegamento schermato, Cabtite (sistema di inserimento cavi), acciaio, zincato, argento, Posizione verticale: 35.23 mm, Larghezza: 68 mm, Profondità: 16 mm
<u>2583950000</u>
CABTITE CR 4/1 EMV
4050118647037
10 Pieza



# **CABTITE CR 4/1 EMV**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_			
Omo	loga	azio	nı

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch
Posizione verticale	35.23 mm	Altezza (pollici)	1.387 inch
Larghezza	68 mm	Larghezza (pollici)	2.6772 inch
Diametro	5.3 mm	Altezza di fissaggio	5.91 mm
Larghezza di fissaggio	5.3 mm	Peso netto	26.14 g

#### **Temperature**

Temperatura d'esercizio

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	

# Informazioni generali

Silicone	No	Alogeni	No
Materiale di base	acciaio, zincato		

# Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		