


CABTITE FRL 4-1 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Il telaio, realizzato a partire da un singolo pezzo, è rapido e facile da equipaggiare ed è fatto in plastica rinforzata in fibra di vetro, che assicura stabilità dimensionale. La guarnizione prigioniera in schiuma assicura una sigillatura efficace IP66 in conformità alla norma DIN EN 60529, anche su superfici vernicate e ruvide.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Telaio di bloccaggio, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 68.8 mm, Larghezza: 80 mm, Profondità: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
N. d'ordine	2584260000
Tipo	CABTITE FRL 4-1 BK
GTIN (EAN)	4050118616200
CPZ	10 Pieza

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E223801

Dimensioni e pesi

Profondità	11.3 mm
Posizione verticale	68.8 mm
Altezza minima	11.3 mm
Larghezza (pollici)	3.1496 inch
Altezza di fissaggio	58 mm
Peso netto	22.88 g

Profondità (pollici)	0.4449 inch
Altezza (pollici)	2.7087 inch
Larghezza	80 mm
Diametro	5.5 mm
Larghezza di fissaggio	32 mm

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...120 °C
-------------------------	-----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Informazioni generali

Coppia di serraggio	3 Nm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Grado di protezione	IP66
Lunghezza apertura	39.8 mm

Silicone	No
Alogen	No
Materiale di base	poliammide, rinforzato in fibra di vetro
Larghezza apertura	40 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624
ECLASS 15.0	27-18-28-15

ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 14.0	27-18-28-15



CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

