



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Connettori RJ45 Crimp secondo IEC 60603-7-51 per diametro del filo fino a 1,05 mm

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore RJ45 crimp, con protezione antipiegamento; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
N. d'ordine	<u>2584980000</u>
Tipo	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
	Comornie		
Dimensioni e pesi			
Peso netto	4.5 g		
Temperature			'
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa	-40 °C70 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	%	
Dati generali	01110 044011011 4 0,1 111		
<b>G</b>			
Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	Crimp
Descrizione articolo	con protezione antipiegamento; 6,5 - 7,5 mm	Cablaggio	PROFINET
Colori	altro	Diametro isolamento, min.	1.3 mm
Diametro isolamento, max.	1.6 mm	Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiale dei contatti	Lega di rame	Diametro di collegamento, rigido	0.570.64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 23AWG 22	Diametro di collegamento, flessibile	0.570.64 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibi (AWG)		Sezione di collegamento del conduttore,0.35 mm² flessibile	
Diametro guaina, max.	7.5 mm	Materiale del passacavo antipiegamento Poliammide PA6, UL 94 VO	
Schermatura	Custodia completa a 360°	Grado di protezione	IP20
Cicli di inserimento	750		
Proprietà elettriche			
Resistenza di contatto	≤ 10 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Resistenza d'isolamento	500 MΩ
Tensione nominale	150 V	Corrente nominale	1,5 A
PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af	dononie nominale	1,0 A
Standard generali			
Connettori a norma	150,00000.7		
John Otton a norma	IEC: 60603-7		
Classificazioni	IEC 60603-7		
Classificazioni	IEC 60603-7		
	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 6.0		ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001121 EC001121
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001121		
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001121 EC001121 EC001121 27-44-03-90	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC001121 EC001121 EC001121 27-44-03-90 27-44-03-90	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC001121 27-44-03-90 27-44-03-90 27-44-03-90
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	EC001121 EC001121 EC001121 27-44-03-90	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001121 27-44-03-90 27-44-03-90

Data di creazione 13.11.2025 05:43:03 MEZ

Versione catalogo / Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Utensili di compressione per connettori modulari



Pinza di compressione per connettori modulari dei sistemi WE e DEC

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- tre funzioni in un utensile

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Versione
N. d'ordine	2614210000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti
GTIN (EAN)	4050118621631	
CPZ	1 ST	

#### **Calotte antipolvere**



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

## Dati generali per l'ordinazione

Dati gonoran por i oraniaziono		
Tipo	IE-PP-RJ45	Versione
N. d'ordine	<u>2552580000</u>	
GTIN (EAN)	4050118562583	
CPZ	10 ST	

Data di creazione 13.11.2025 05:43:03 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4