

**IE-PS-RJ45-TH-BK-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori RJ45 Crimp secondo IEC 60603-7-51 per diametro del filo fino a 1,05 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore RJ45 crimp, con protezione antipiegamento; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
N. d'ordine	<a href="#">2584980000</a>
Tipo	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Peso netto	4.5 g
------------	-------

## Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa			

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	Crimp
Descrizione articolo	con protezione antipiegamento; 6,5 - 7,5 mm	Cablaggio	PROFINET
Colori	altro	Diametro isolamento, min.	1.3 mm
Diametro isolamento, max.	1.6 mm	Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiale dei contatti	Lega di rame	Diametro di collegamento, rigido	0.57...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 23...AWG 22	Diametro di collegamento, flessibile	0.57...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 23...AWG 22	Sezione di collegamento del conduttore, ...0.35 mm <sup>2</sup> flessibile	
Diametro guaina, max.	7.5 mm	Materiale del passacavo antipiegamento	Poliammide PA6, UL 94-V0
Schermatura	Custodia completa a 360°deg;	Grado di protezione	IP20
Cicli di inserimento	750		

## Proprietà elettriche

Resistenza di contatto	≤ 10 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Resistenza d'isolamento	500 MΩ
Tensione nominale	150 V	Corrente nominale	1,5 A
PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af		



## Standard generali

Connettori a norma	IEC 60603-7
--------------------	-------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Disegni**



**Accessori****Utensili di compressione per connettori modulari**

Pinza di compressione per connettori modulari dei sistemi WE e DEC

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- tre funzioni in un utensile

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2614210000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti	
GTIN (EAN)	4050118621631		
CPZ	1 ST		

**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PP-RJ45	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2552580000</a>		
GTIN (EAN)	4050118562583		
CPZ	10 ST		