


HDC MRJ45 GC F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo RJ45, 50 V, 1 A, Numero di poli: 8, RJ45, Femmina, Slot a innesto necessari: 1
N. d'ordine	2592030000
Tipo	HDC MRJ45 GC F
GTIN (EAN)	4050118600506
CPZ	1 Pieza

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Larghezza	14.5 mm	Larghezza (pollici)	0.5709 inch
Peso netto	5.5 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 70 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Dati generali

Numero di poli	8	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza d'isolamento	1012 Ω	Cicli di inserimento	750 (RJ45)
Tipo	Femmina	Classe di sovrattensione	III
Grado di lordura	3	Materiale di base	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	50 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	0.8 kV	Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	1 A
Slot a innesto necessari	1		

Versione

Tipo di collegamento RJ45

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi**Moduli elettrici****Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MRJ45 8PLUG MC	Versione
N. d'ordine	2592250000	Modulo RJ45, 50 V, 1 A, Numero di poli: 8, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
GTIN (EAN)	4050118602357	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MRJ45 A MI	Versione
N. d'ordine	2592220000	Modulo RJ45, 50 V, 1 A, Numero di poli: 8, Morsetto IDC, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
GTIN (EAN)	4050118602333	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MRJ45 ABP MI	Versione
N. d'ordine	2592210000	Modulo RJ45, 50 V, 1 A, Numero di poli: 8, Morsetto IDC, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
GTIN (EAN)	4050118602340	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MRJ45 B MI	Versione
N. d'ordine	2592230000	Modulo RJ45, 50 V, 1 A, Numero di poli: 8, Morsetto IDC, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
GTIN (EAN)	4050118602388	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MRJ45 P MI	Versione
N. d'ordine	2592240000	Modulo RJ45, 50 V, 1 A, Numero di poli: 8, Morsetto IDC, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
GTIN (EAN)	4050118602371	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC MRJ45 PCADP MC	Versione
N. d'ordine	2592260000	Modulo RJ45, 0 V, 0 A, Numero di poli: 1, RJ45, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
GTIN (EAN)	4050118602364	
CPZ	1 ST	