



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo RJ45, 50 V, 1 A, Numero di poli: 8, Collegamento a crimpare, Maschio, Slot a innesto necessari: 1	
N. d'ordine	<u>2592250000</u>	
Tipo	HDC MRJ45 8PLUG MC	
GTIN (EAN) 4050118602357		
CPZ	1 Pieza	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_					-		
U	m	ol	О	aa	ızi	0	nı

Omologazioni	c 74. us
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Larghezza	14.5 mm	Larghezza (pollici)	0.5709 inch
Peso netto	4.5 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C 70 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Dati generali

Numero di poli	8	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza d'isolamento	1012 Ω	Cicli di inserimento	750 (RJ45)
Tipo	Maschio	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3	Materiale di base	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	50 V
Tensione impulsiva di dimensionamento 0.8 kV (DIN EN 61984)		Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	1 A
Slot a innesto necessari	1		

Versione

Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 24/1	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
max.			
Diametro isolamento, max.	1.05 mm	Diametro isolamento, min.	0.85 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 26/1	Diametro di collegamento cavi, rigido,	0.4 mm
min.		min.	
Diametro di collegamento cavi, rigido,	0.51 mm		
max.			

Classificazioni

ETIM 7.0	EC000438	ETIM 8.0	EC000438
ETIM 9.0	EC000438	ETIM 10.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-18
ECLASS 11.0	27-44-02-18	ECLASS 12.0	27-44-02-18
ECLASS 13.0	27-44-02-18	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Data di creazione 09.11.2025 02:56:29 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili di compressione per connettori modulari



Pinza di compressione per connettori modulari dei sistemi WE e DEC

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- tre funzioni in un utensile

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TT 8 RS MP 8	Versione
N. d'ordine	9202800000	Utensili di compressione, Pinza crimpatrice per contatt
GTIN (EAN)	4032248512072	
CPZ	1 ST	

Versione catalogo / Disegni 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

Moduli elettrici



Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	HDC MRJ45 GC F	Versione
N. d'ordine	2592030000	Modulo RJ45, 50 V, 1 A, Numero di poli: 8, RJ45, Femmina, Slot a
GTIN (EAN)	4050118600506	innesto necessari: 1
CPZ	1 ST	