

SCHT 7 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

I portacartellini di gruppo SchT 5 S sono fissati direttamente alla guida di supporto TS 32 (guida G) o TS 35 (guida DIN). Quindi l'identificazione della morsettiera è possibile indipendentemente dal punto di serraggio e dal tipo di morsetto.

SchT 5 e SchT 5 S sono dotati di strisce protettive ESO 5, STR 5.

SchT 7 è un portacartellini di gruppo ribaltabile per marcatori ad innesto che consente un facile accesso alla vite di serraggio.

SchT 7 è dotato di strisce protettive ESO 7, STR 7 o DEK 5.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | SCHT, Terminal marker, 39.3 x 8 mm, Passo in mm (P): 7.00 beige |
| N. d'ordine | 2593450000 |
| Tipo | SCHT 7 BG |
| GTIN (EAN) | 4050118605709 |
| CPZ | 20 Pieza |

SCHT 7 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 39.3 mm | Altezza (pollici) | 1.5472 inch |
| Larghezza | 8 mm | Larghezza (pollici) | 0.315 inch |
| Peso netto | 0.45 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | |
|--|------------------------------------|------------|
| Orientamento della stampa | orizzontale e verticale | |
| Larghezza | 8 mm | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | |
| Colori | beige | |
| Materiale di base | poliammide 66 | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Componente |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Component part = Terminal marker | |
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C | |

Marcatori per connettori

| | |
|-----------------|---------|
| Passo in mm (P) | 7.00 mm |
|-----------------|---------|


Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |

SCHT 7 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**neutra**

Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | DEK 5/5 MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1609801044 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmüller, bianco |
| CPZ | 1000 ST | |

Strisce trasparenti STR**Dati generali per l'ordinazione**

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | STR 7 F.SCHT 7 | Versione |
| N. d'ordine | 0515300000 | Cartellini per morsetti, Cappuccio protettivo, 27 x 6.3 mm, trasparente |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | |
| CPZ | 20 ST | |


SCHT 7 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Cartellini ad innesto ESO****Dati generali per l'ordinazione**

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | ESO 7 DIN A4 WS | Versione |
| N. d'ordine | 1607720000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x 6.3 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190206116 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ESO 7 P DIN A4 GE | Versione |
| N. d'ordine | 1670400000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190430726 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ESO 7 P DIN A4 WS | Versione |
| N. d'ordine | 1670390000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco |
| GTIN (EAN) | 4008190430719 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ESO 7 DIN A4 GE | Versione |
| N. d'ordine | 1634780000 | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190273361 | |
| CPZ | 10 ST | |

neutra

I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | WS 10/5 M MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1792000000 | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen-Bradley, bianco |
| CPZ | 720 ST | |