



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura





I portacartellini di gruppo SchT 5 S sono fissati direttamente alla guida di supporto TS 32 (guida G) o TS 35 (guida DIN). Quindi l'identificazione della morsettiera è possibile indipendentemente dal punto di serraggio e dal tipo di morsetto.

SchT 5 e SchT 5 S sono dotati di strisce protettive ESO 5, STR 5

SchT 7 è un portacartellini di gruppo ribaltabile per marcatori ad innesto che consente un facile accesso alla vite di serraggio.

SchT 7 è dotato di strisce protettive ESO 7, STR 7 o DEK 5

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SCHT, Terminal marker, 39.3 x 8 mm, Passo in mm (P): 7.00 beige
N. d'ordine	<u>2593450000</u>
Tipo	SCHT 7 BG
GTIN (EAN)	4050118605709
CPZ	20 Pieza

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omo			
uma	INNO	710	.nı

ROHS

Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	39.3 mm	Altezza (pollici)	1.5472 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0.315 inch

Temperature

Peso netto

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conforme

0.45 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Orientamento della stampa	orizzontale e verticale		
Larghezza	8 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	beige		
Materiale di base	poliammide 66		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente	
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Terminal marker		
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C		

Marcatori per connettori

Passo in mm (P)	7.00 mm	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- · Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 DEK 5/5 MC NE WS
 Versione

 N. d'ordine
 1609801044
 Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00

 GTIN (EAN)
 4008190397111
 Weidmueller, bianco

 CPZ
 1000 ST

Strisce trasparenti STR



Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	STR 7 F.SCHT 7	Versione
N. d'ordine	<u>0515300000</u>	Cartellini per morsetti, Cappuccio protettivo, 27 x 6.3 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4008190182175	
CPZ	20 ST	

Data di creazione 02.11.2025 10:22:55 MEZ

Versione catalogo / Disegni 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cartellini ad innesto ESO



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESO 7 DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	<u>1607720000</u>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x 6.3 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190206116	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 P DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	<u>1670400000</u>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190430726	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 P DIN A4 WS	Versione
Tipo N. d'ordine	ESO 7 P DIN A4 WS 1670390000	Versione Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco
N. d'ordine	1670390000	
N. d'ordine GTIN (EAN)	<u>1670390000</u> 4008190430719	
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1670390000 4008190430719 10 ST	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	1670390000 4008190430719 10 ST ESO 7 DIN A4 GE	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco Versione

neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WS 10/5 M MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<u>1792000000</u>	WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, bianco
CPZ	720 ST	

Data di creazione 02.11.2025 10:22:55 MEZ