

**SCHT 7 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

I portacartellini di gruppo SchT 5 S sono fissati direttamente alla guida di supporto TS 32 (guida G) o TS 35 (guida DIN). Quindi l'identificazione della morsettiera è possibile indipendentemente dal punto di serraggio e dal tipo di morsetto.

SchT 5 e SchT 5 S sono dotati di strisce protettive ESO 5, STR 5.

SchT 7 è un portacartellini di gruppo ribaltabile per marcatori ad innesto che consente un facile accesso alla vite di serraggio.

SchT 7 è dotato di strisce protettive ESO 7, STR 7 o DEK 5.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | SCHT, Terminal marker, 39,3 x 8 mm, Passo in mm (P): 7.00 beige |
| N. d'ordine | <a href="#">2593450000</a>                                      |
| Tipo        | SCHT 7 BG   |
| GTIN (EAN)  | 4050118605709   |
| CPZ         | 20 Pieza  |

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

|                     |         |                     |             |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 39.3 mm | Altezza (pollici)   | 1.5472 inch |
| Larghezza           | 8 mm    | Larghezza (pollici) | 0.315 inch  |
| Peso netto          | 0.45 g  |                     |             |

#### Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

|  |                                    |            |
|--|------------------------------------|------------|
| Orientamento della stampa                    | orizzontale e verticale            |            |
| Larghezza                                    | 8 mm                               |            |
| Classe d'infiammabilità UL 94                | V-2                                |            |
| Campo delle temperature di impiego, max.     | 100 °C                             |            |
| Campo delle temperature di impiego, min.     | -40 °C                             |            |
| Colori                                       | beige                              |            |
| Materiale di base                            | poliammide 66                      |            |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura                 | Componente |
| Numero di marcatori per combinazione         | 1 Component part = Terminal marker |            |
| Campo delle temperature di impiego           | -40...100 °C                       |            |

#### Marcatori per connettori

Passo in mm (P) 7.00 mm

#### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 |             |             |

## SCHT 7 BG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

## neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
  - Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
  - Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
  - Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | DEK 5/5 MC NE WS           | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190397111              | Weidmueller, bianco                                       |  |
| CPZ         | 1000 ST                    |   |  |


## Strisce trasparenti STR



## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | STR 7 F.SCHT 7             | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">0515300000</a> | Cartellini per morsetti, Cappuccio protettivo, 27 x 6.3 mm, trasparente |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190182175              |   |  |
| CPZ         | 20 ST                      |   |  |

### Cartellini ad innesto ESO



#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | ESO 7 DIN A4 WS            | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1607720000</a> | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x 6.3 mm, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4008190206116              |   |
| CPZ         | 10 ST                      |   |
| Tipo        | ESO 7 P DIN A4 GE          | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1670400000</a> | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo |
| GTIN (EAN)  | 4008190430726              |   |
| CPZ         | 10 ST                      |   |
| Tipo        | ESO 7 P DIN A4 WS          | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1670390000</a> | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4008190430719              |   |
| CPZ         | 10 ST                      |   |
| Tipo        | ESO 7 DIN A4 GE            | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1634780000</a> | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo |
| GTIN (EAN)  | 4008190273361              |   |
| CPZ         | 10 ST                      |   |

### neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | WS 10/5 M MC NE WS         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1792000000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248223862              | Allen-Bradley, bianco  |
| CPZ         | 720 ST                     |  |