

**THM MULTIMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sistema di siglatura, Stampante a trasferimento termico, Trasferimento termico, 300 DPI, Multi-Mark, Guaine termoretraibili, Rotoli di etichette
N. d'ordine	<a href="#">2599430000</a>
Tipo	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	253 mm	Profondità (pollici)	9.9606 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12.5984 inch
Larghezza	253 mm	Larghezza (pollici)	9.9606 inch
Peso netto	5800 g		

## Temperature

Temperatura ambiente 5 °C...40 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6a, 6b, 6c, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

## sistemi di siglatura

Tipo di cartellino	MultiMark, Guaine termoretraibili, Rotoli di etichette	Memory (RAM)	256 MB
Requisiti del sistema	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Processo di stampa	Trasferimento termico
Interfaccia	USB 2.0, Ethernet	Software	M-Print® PRO
Tensione di alimentazione	100...240 V AC	Sistema operativo	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Velocità di stampa	max. 150 mm/s	Risoluzione di stampa, max.	300 DPI
Funzionamento a batteria	No	Download	M-Print PRO
Dotazione	THM MultiMark, Manuale, Cavo USB, Cavo di rete, Connettore Euro, Connettore maschio US, Spina UK, Driver stampante, NASTRO MM-TB 25/360 SW Nastro a colori, NASTRO MM 110/360 SW Nastro a colori, Nucleo nastro a colori, Rullo pressore		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


## THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

## THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP CASE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2457760000</a>	Scatola vuota / valigia
GTIN (EAN)	4050118473131	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK CUTTER	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1331600000</a>	Kit di taglio
GTIN (EAN)	4050118163155	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PERFORATOR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1416330000</a>	Kit di taglio
GTIN (EAN)	4050118219388	
CPZ	1 ST	
Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER 30	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER MF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2518600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531305	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER MF-W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2519150000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531091	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2799000000</a>	
GTIN (EAN)	4064675259985	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2786210000</a>	
GTIN (EAN)	4064675063230	
CPZ	1 ST	

## THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2719270000</a>	
GTIN (EAN)	4050118849158	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2835010000</a>	
GTIN (EAN)	4064675427346	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER TB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2438500000</a>	
GTIN (EAN)	4050118498721	
CPZ	1 ST	

### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005090000</a>	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118390216	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2448880000</a>	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118462944	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005080000</a>	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118389951	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 84/300 WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005040000</a>	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118390025	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005070000</a>	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118390049	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1426210000</a>	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118228823	
CPZ	1 ST	

## Accessori

## M-Print® PRO



Il software M-Print® PRO per la stampa e l'ordinazione di marcatori ed etichette® è una soluzione professionale basata su Windows® per la stampa e l'ordinazione di etichette e marcatori Weidmüller. . Questo software vi permette di ottimizzare il processo di siglatura dei dispositivi elettrici. Potete comporre e ordinare il vostro materiale di siglatura facilmente, in modo professionale e veloce: con testi, cornici, linee, grafica, codici a barre, numeri di serie e foto.

- Catalogo prodotti integrato per tutte le etichette e i marcatori, incluse immagini, link alle pagine web e ai dati tecnici del prodotto.
- Gestione dei marcatori e delle etichette con numero di livelli a scelta
- Formattazione personalizzata dei singoli caratteri di un testo (RTF)
- Copia ed inserimento di testo e relativa formattazione
- Disponibili in 20 lingue con supporto UNICODE
- Immissione di dati su etichette e fogli di lavoro o direttamente in Microsoft Excel
- Creazione di tabelle, contatori e sequenze in formato numerico e alfanumerico
- Vasta gamma di formati d'immagine (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Biblioteca grafica con i simboli utilizzati in elettrotecnica
- Opzioni di allocazione prodotto-stampante, ad esempio ESG 9/20 per PrintJet; MultiMark su stampante a trasferimento termico
- Servizio di aggiornamento online tramite Internet
- Interfaccia Weidmueller Configurator (WMC)
- Procedura guidata d'importazione per una serie di formati file (\*.txt, \*.csv, \*.xml, ecc.) per creare i vostri script d'importazione
- Importazione dati da sistemi CAE
- Permanent print preview (anteprima stampa permanente): potete vedere l'aspetto della stampa addirittura nella fase di progettazione, editing WYSIWYG
- Dispositivi di uscita supportati: tutte le stampanti Weidmueller (ad esempio PrintJet CONNECT, THM MultiMark, ecc.) e stampanti standard con driver Microsoft Windows®
- Adattamento rapido ed ottimale dei dispositivi di stampa
- Struttura multi-livello per marcatori ed etichette

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	M-PRINT PRO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1905490000</a>	Software per siglare, Software, Windows 10, Windows 11, Software
GTIN (EAN)	4032248526291	stampante
CPZ	1 ST	