

**THM MULTIMARK PLUS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Sistema di siglatura, Stampante a trasferimento termico, Trasferimento termico, 300 DPI, Multi-Mark, Guaine termoretraibili, Rotoli di etichette
N. d'ordine	<a href="#">2599440000</a>
Tipo	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
CPZ	1 Pieza

**THM MULTIMARK PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	274 mm	Profondità (pollici)	10.7874 inch
Posizione verticale	446 mm	Altezza (pollici)	17.559 inch
Larghezza	242 mm	Larghezza (pollici)	9.5275 inch
Peso netto	10000 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente 5 °C...40 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

**sistemi di siglatura**

Tipo di cartellino	MultiMark, Guaine termoretraibili, Rotoli di etichette	Requisiti del sistema	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Processo di stampa	Trasferimento termico	Interfaccia	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Tensione di alimentazione	100...240 V AC
Sistema operativo	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Velocità di stampa	max. 150 mm/s
Risoluzione di stampa, max.	300 DPI	Funzionamento a batteria	No
Dotazione	THM MultiMark, Cavo USB, Cavo di rete, Connettore Euro, Connettore maschio US, Spina UK, Driver stampante, Software M-Print® PRO, NASTRO MM-TB 25/360 SW Nastro a colori, NASTRO MM 110/360 SW Nastro a colori, Nucleo nastro a colori, Rullo di stampa, Rullo pressore, Manuale, W-LAN stick		


**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

**THM MULTIMARK PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2661620000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681239	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2661600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1540770000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
CPZ	1 ST	