



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spelatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tool case with contents
N. d'ordine	2602270000
Tipo	PRO CASE 16
GTIN (EAN)	4050118613087
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	170 mm	Profondità (pollici)	6.6929 inch
Posizione verticale	400 mm	Altezza (pollici)	15.748 inch
Larghezza	480 mm	Larghezza (pollici)	18.8976 inch
Peso netto	6062 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	Valigetta utensili
----------------------	--------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Disegni



PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

non equipaggiato



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spellatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PRO CASE LEER	Versione	
N. d'ordine	9202470000	Assortment box	
GTIN (EAN)	4032248495788		
CPZ	1 ST		

Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KT 8	Versione	
N. d'ordine	9002650000	Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano	
GTIN (EAN)	4008190020163		
CPZ	1 ST		

Pinze universali isolate VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione. Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali. Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900. Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KBZ 180	Versione	
N. d'ordine	9046290000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
CPZ	1 ST		

Tagliacavi laterali isolati VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SE HD 180	Versione	
N. d'ordine	9046330000	Diagonal-cutting pliers	
GTIN (EAN)	4032248357635		
CPZ	1 ST		

Pinze telefoniche isolate VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FRZ S 160	Versione	
N. d'ordine	9046370000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357673		
CPZ	1 ST		

Accessori

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4008190072506	
CPZ	1 ST	
Tipo	STRIPAX 16	Versione
N. d'ordine	9005610000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4008190183875	
CPZ	1 ST	
Tipo	AM 16	Versione
N. d'ordine	9204190000	Utensili, Utensili di sguainatura
GTIN (EAN)	4032248608133	
CPZ	1 ST	

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 6 ROTO L	Versione
N. d'ordine	1444050000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.14mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118248593	6mm ² , Crimpatura trapezoidale
CPZ	1 ST	
Tipo	PZ 16	Versione
N. d'ordine	9012600000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190035440	16mm ² , Crimpatura dentellata
CPZ	1 ST	

Accessori

Set di cacciaviti



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Versione
N. d'ordine	2749580000	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4050118896329	
CPZ	1 ST	

con display LCD



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display LCD
- secondo norma VDE
- resistenza elevata alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT DIGI PRO	Versione
N. d'ordine	9918870000	Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione
GTIN (EAN)	4032248405756	
CPZ	1 ST	

Tester della tensione senza contatto



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT LCL	Versione
N. d'ordine	2436670000	Utensili di verifica, Cercacavi
GTIN (EAN)	4050118450033	
CPZ	1 ST	

Accessori

Tester di continuità



Le custodie in plastica dei tester per il passaggio della corrente, completamente isolate, sono resistenti agli urti e alla rottura e quindi particolarmente adatte ad un impiego quotidiano anche in condizioni difficili. Grazie alla lampada tascabile integrata la ricerca dei cavi difettosi è veloce e sicura. Il passaggio della corrente può essere segnalato sia visivamente che acusticamente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT CTL	Versione	
N. d'ordine	2436690000	Utensili di verifica, Dispositivo di prova	
GTIN (EAN)	4050118450040		
CPZ	1 ST		

Assortimento terminali con collare isolante



Box contenente terminali con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Versione	
N. d'ordine	9025430000	Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN	
GTIN (EAN)	4008190337162		
CPZ	1 ST		
Tipo	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Versione	
N. d'ordine	9025400000	Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN	
GTIN (EAN)	4008190341596		
CPZ	1 ST		

Strumenti di misurazione



Gli utensili di precisione Weidmüller sono utilizzati in tutto il mondo.

Ciò rappresenta una grande responsabilità per Weidmüller, che offre prestazioni complete.

Nell'utilizzo quotidiano gli utensili devono garantire sempre un risultato costante anche dopo molti cicli di lavorazione. Weidmüller offre ai suoi clienti il valore aggiunto della "Certificazione Utensili". Con queste procedure tecniche di prova Weidmüller si impegna sul fronte della funzionalità e della qualità dei propri utensili.

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	FLEXIMET 5 M	Versione	
N. d'ordine	2534210000	Measuring tape	
GTIN (EAN)	4050118545975		
CPZ	1 ST		