



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spellatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tool case with contents
N. d'ordine	<u>2602300000</u>
Tipo	TOP CASE UL
GTIN (EAN)	4050118612998
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-02-28T00:00:00+01:00





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	352 mm	Profondità (pollici)	13.8582 inch
Posizione verticale	255 mm	Altezza (pollici)	10.0394 inch
Larghezza	465 mm	Larghezza (pollici)	18.3071 inch
Peso netto	10858 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dati tecnici

Descrizione articolo	

Classificazioni

O.u.oouz.o			
	<u> </u>		<u> </u>
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Foglio dati

TOP CASE UL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo KT 8 Versione

N. d'ordine GTIN (EAN)
CPZ 1 ST

Versione

Versione

Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano

Pinze universali isolate VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 KBZ 180
 Versione

 N. d'ordine
 9046290000
 Pliers

 GTIN (EAN)
 4032248356485

 CPZ
 1 ST

Tagliacavi laterali isolati VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

CPZ

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 SE HD 180
 Versione

 N. d'ordine
 9046330000
 Diagonal-cutting pliers

 GTIN (EAN)
 4032248357635

Pinze telefoniche isolate VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FRZ S 160	Versione
N. d'ordine	9046370000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
CPZ	1 ST	

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4008190072506	
CPZ	1 ST	
Tipo	STRIPPER ROUND TOP	Versione
N. d'ordine	<u>9918050000</u>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
CPZ	1 ST	

Data di creazione 30.10.2025 08:19:42 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	STRIPAX ULTIMATE	Versione
N. d'ordine	<u>1468880000</u>	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4050118274158	
CPZ	1 ST	
Tipo	AM 16	Versione
Tipo N. d'ordine	AM 16 9204190000	Versione Utensili, Utensili di sguainatura
-		

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 10 HEX	Versione
N. d'ordine	1445070000	Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm², 10mm², Crimpatura
GTIN (EAN)	4050118250312	esagonale
CPZ	1 ST	

Set di chiavi a puntale

Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SK WSD-S 1,5-10,0	Versione
N. d'ordine	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
CPZ	1 ST	

Data di creazione 30.10.2025 08:19:42 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Set di cacciaviti



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...

N. d'ordine 2749580000 GTIN (EAN) 4050118896329

Versione Utensile di montaggio

CPZ 1 ST

Set di cacciaviti a lama



Cacciaviti SoftFinish Weidmüller per impieghi generali, lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno temprato, con cromatura opaca.

Dati generali per l'ordinazione

SD SET S2.5-5.5/PH1/2 Tipo N. d'ordine 2749200000

GTIN (EAN) 4050118895506

CP7 1 ST Versione Set di cacciaviti

Chiavi per armadio



I conduttori crimpati possono essere fissati, nei rispettivi punti di connessione, mediante tecnica ad innesto diretto o con viti. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili per avvitare.

Dati generali per l'ordinazione

CROSS-KEY UNIVERSAL N. d'ordine 9918130000

GTIN (EAN) 4032248371112

CPZ 1 ST Univeral key

Data di creazione 30.10.2025 08:19:42 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

con display LCD



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- · con display LCD
- secondo norma VDE
- resistenza elevata alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

Dati generali per l'ordinazione

Tipo VT DIGI PRO Versione

N. d'ordine 9918870000 Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione

GTIN (EAN) 4032248405756

CPZ 1 ST

Tester della tensione senza contatto



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- · compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	cran per i oraniazioni	
Tipo	VT LCL	Versione
N. d'ordine	2436670000	Utensili di verifica, Cercacavi
GTIN (EAN)	4050118450033	
CPZ	1 ST	

Tester di continuità



Le custodie in plastica dei tester per il passaggio della corrente, completamente isolate, sono resistenti agli urti e alla rottura e quindi particolarmente adatte ad un impiego quotidiano anche in condizioni difficili. Grazie alla lampada tascabile integrata la ricerca dei cavi difettosi è veloce e sicura. Il passaggio della corrente può essere segnalato sia visivamente che acusticamente.

Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	eran per i oraniazioni	-
Tipo	VT CTL	Versione
N. d'ordine	2436690000	Utensili di verifica, Dispositivo di prova
GTIN (EAN)	4050118450040	
CPZ	1 ST	

Data di creazione 30.10.2025 08:19:42 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Assortimento terminali con collare isolante



Box contenente terminali con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo H-BOX 0,5-2,5QMM DIN

9025430000

4008190337162

CPZ 1 ST

N. d'ordine

GTIN (EAN)

Versione

Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN

Strumenti di misurazione



Gli utensili di precisione Weidmüller sono utilizzati in tutto il mondo.

Ciò rappresenta una grande responsabilità per Weidmüller, che offre prestazioni complete.
Nell'utilizzo quotidiano gli utensili devono garantire sempre un risultato costante anche dopo molti cicli di lavorazione. Weidmüller offre ai suoi clienti il valore aggiunto della "Certificazione Utensili". Con queste procedure tecniche di prova Weidmüller si impegna sul fronte della funzionalità e della qualità dei propri utensili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo FLEXIMET 5 M
N. d'ordine 2534210000
GTIN (EAN) 4050118545975
CPZ 1 ST

Versione Measuring tape

non equipaggiato



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spellatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 TOP CASE
 Versione

 N. d'ordine
 1345330000
 Assortment box

 GTIN (EAN)
 4050118149913

CPZ 1 ST

Data di creazione 30.10.2025 08:19:42 MEZ