



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, nero, grigio, 125 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 18.00, Isolato: No, Larghezza: 43.1 mm
N. d'ordine	2615090000
Tipo	SQV 6/3
GTIN (EAN)	4050118653892
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	32 mm	Profondità (pollici)	1.2598 inch
Posizione verticale	7.5 mm	Altezza (pollici)	0.2953 inch
Larghezza	43.1 mm	Larghezza (pollici)	1.6968 inch
Peso netto	12.69 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	se avvitato		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento trasversale
----------	--------------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	PA	Colori	nero, grigio
-------------------	----	--------	--------------

Dati dimensionamento

Tensione nominale	400 V	Corrente nominale	125 A
-------------------	-------	-------------------	-------

Dimensioni

Passo in mm (P)	18.00 mm
-----------------	----------

Generale

Numero di poli	3
----------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		