

SAI-H3-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | Y connector |
| N. d'ordine | 2616470000 |
| Tipo | SAI-H3-M12-L |
| GTIN (EAN) | 4050118621532 |
| CPZ | 1 Pieza |

SAI-H3-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E310075 |

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|----------|
| Peso netto | 107.36 g |
|------------|----------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |

Dati di collegamento

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| Uscita gruppo - connettore plug-in | Maschio M12 | Uscita singola 1 - connettore plug-in | Femmina M12 |
| Uscita singola 2 - connettore plug-in | Femmina M12 | Coppia di serraggio | M12: 0,8 - 1,2 Nm |

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------|------------------|
| Numero di poli | 5 | Codifica | L-coded |
| Superficie dei contatti | dorata | Materiale base della custodia | TPU |
| Corrente nominale | 16 A | Grado di protezione | IP67, IP65, IP68 |
| Grado di lardura | 3 | Pressacavo | M 12 |
| Collegamento schermato | Nessuno | Campo di temperatura custodia | -30...+90 °C |

Norme

| | |
|--------------------|-----------------|
| Connettori a norma | IEC 61076-2-111 |
|--------------------|-----------------|

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| Numero di poli | 5 | Codifica | L-coded |
| Superficie dei contatti | dorata | Materiale base della custodia | TPU |
| Corrente nominale | 16 A | Grado di protezione | IP67, IP65, IP68 |
| Grado di lardura | 3 | Pressacavo | M 12 |
| Tensione nominale | 63 V DC | Collegamento schermato | Nessuno |
| Campo di temperatura custodia | -30...+90 °C | Diametro esterno conduttore | - |



Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |


SAI-H3-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Schema elettrico****Schema dei poli**

FE

**Schema dei poli**

FE

