

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









MultiMark MultiFit

Per i connettori della concorrenza.

La superficie elastica permette una semplice installazione.

Il materiale speciale permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili. I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore
- · Firm hold and durable printing
- · Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- · Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
-] Firm hold and durable printing
- · Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- · Large label field for optimal legibility

· High flexibility thanks to manufacturer independence

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminal marker, 5 x 5 mm, bianco	
N. d'ordine	<u>2619730000</u>	
Tipo	MF 5/5 MM BP WS	
GTIN (EAN)	4050118626353	
CPZ	10000 Pieza	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-01

27-28-11-01

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	0.7 mm	Desfer disk (notified)	0.0276 inch
Protondita Posizione verticale	5 mm	Profondità (pollici) Altezza (pollici)	0.0276 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	0.06 g		
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-5090 °C		
Conformità ambientale del pi	odotto		1
·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzio	one	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Doti mamanali			
Dati generali			
Versione	esente da alogeni	Larghezza	5 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego,	90 °C
Classe d Illiaminabilità OE 34	V-Z	max.	30 C
Campo delle temperature di impiego,	-50 °C	Colori	bianco
min.			
Alogeni	No	Materiale di base	PC-ABS, TPU
Caratteri stampati	Neutro	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Campo delle temperature di impiego	-5090 °C		
Nota importante			
Informazioni sul prodotto	Supporto por rotali satar	rni 1302920000 necessario	
πιοτπιαζίστη δαι μισαστίσ	Supporto per roton ester	THE 1302820000 HECESSAIIO	
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
		ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-01

27-28-11-01

27-28-11-01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 RIBBON MM-TB 25/360 SW
 Versione

 N. d'ordine
 2005090000
 Ink ribbon

 GTIN (EAN)
 4050118390216

 CPZ
 1 ST

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MMP EXT.RH	Versione
N. d'ordine	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK ROLLER MF	Versione
N. d'ordine	<u>2518600000</u>	
	<u>2518600000</u> 4050118531305	

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER MF Versione

N. d'ordine <u>2661610000</u> GTIN (EAN) 4050118681222

CPZ 1 ST