

WS 8/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Weidmueller, bianco |
| N. d'ordine | 2619820000 |
| Tipo | WS 8/6 MM BP WS |
| GTIN (EAN) | 4050118626261 |
| CPZ | 6000 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 8 mm | Altezza (pollici) | 0.315 inch |
| Larghezza | 6 mm | Larghezza (pollici) | 0.2362 inch |
| Peso netto | 0.08 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -50...90 °C

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Versione | esente da alogeni | Larghezza | 6 mm |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Campo delle temperature di impiego, max. | 90 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -50 °C | Colori | bianco |
| Alogeni | No | Materiale di base | PC-ABS, TPU |
| Caratteri stampati stampante compatibile | Neutro THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Dimensioni del campo di siglatura | 7 x 5.5 mm |
| Applicazione / Produttore | Weidmueller | Campo delle temperature di impiego | -50...90 °C |
| | | Numero per rotolo | 6000 |

Nota importante

Informazioni sul prodotto Supporto per rotoli esterni 1302920000 necessario

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Disegni



Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Versione | |
| N. d'ordine | 2005090000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | THM MMP EXT.RH | Versione | |
| N. d'ordine | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER TB | Versione | |
| N. d'ordine | 2438500000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118498721 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER TB | Versione |
| N. d'ordine | 2661600000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118681246 | |
| CPZ | 1 ST | |