

ESG 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Garantita una lunga durata di servizio: ESG

Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | ESG, Siglatura di apparecchi, 6 x 15 mm, bianco |
| N. d'ordine | 2619940000 |
| Tipo | ESG 6/15 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 |
| CPZ | 3000 Pieza |

ESG 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.1 mm | Profondità (pollici) | 0.0039 inch |
| Posizione verticale | 6 mm | Altezza (pollici) | 0.2362 inch |
| Larghezza | 15 mm | Larghezza (pollici) | 0.5906 inch |
| Peso netto | 0.03 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...120 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| Adesivo | Adesivo di acrilato | Versione | autoadesivo, esente da alogen |
| Larghezza | 15 mm | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 120 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Colori | bianco | Alogen | No |
| Materiale di base | poliestere | Caratteri stampati | senza |
| Dimensioni del campo di siglatura | 6 x 15 mm | Approvazione secondo UL 969 | Si |
| stampante compatibile | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | Campo delle temperature di impiego | -40...120 °C |
| Numero per rotolo | 3000 | | |

Marcatori per apparecchi

| | |
|--------|----|
| Alogen | No |
|--------|----|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

ESG 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com



ESG 6/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori




Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|------------|
| Tipo | RIBBON MM 76/360 SW | Versione |
| N. d'ordine | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| CPZ | 1 ST | |

THM MULTIMARK




Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | MULTIMARK ROLLER 115 | Versione |
| N. d'ordine | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| CPZ | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Versione |
| N. d'ordine | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| CPZ | 1 ST | |