



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Garantita una lunga durata di servizio: ESG Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 8 x 20 mm, bianco
N. d'ordine	<u>2620950000</u>
Tipo	ESG-FO 8/20 MM WS
GTIN (EAN)	4050118626032
CPZ	1000 Pieza



# **ESG-FO 8/20 MM WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	0.55 mm	Profondità (pollici)	0.0217 inch	
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0.315 inch	
Larghezza 	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch	
Peso netto	0.05 g			
Temperature				
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C			
Conformità ambientale del pi	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
Adesivo	Schiuma PE con adesivo acrilico	Versione	autoadesivo, esente da alogeni	
Larghezza	20 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	
Colori	bianco	Alogeni	No	
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza	
Dimensioni del campo di siglatura	8 x 20 mm	Approvazione secondo UL 969	Sì	
stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Campo delle temperature di impiego	-3080 °C	
Numero per rotolo	1000			
Marcatori per apparecchi				
Alogeni	No			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
202 (00 11.0				

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

2 Versione catalogo / Disegni

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04




# **ESG-FO 8/20 MM WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# **ESG-FO 8/20 MM WS**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM 76/360 SW N. d'ordine 2005080000 GTIN (EAN) 4050118389951

CPZ 1 ST

Versione Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK ROLLER 115 Tipo Versione N. d'ordine 1357420000 GTIN (EAN) 4050118160314 CP7 1 ST

## **THM MULTIMARK PLUS**



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione Tipo N. d'ordine 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097 CPZ 1 ST

Data di creazione 10.11.2025 06:12:59 MEZ

4 Versione catalogo / Disegni