


CC-FO 15/45 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Standard incluso: CC

Il nostro assortimento prodotti è coordinato in modo sistematico e include etichette per l'identificazione di componenti standard, così come formati universali e familiari, come il marcatore CC 85/54 per le targhette.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 45 mm, giallo
N. d'ordine	2621350000
Tipo	CC-FO 15/45 MM GE
GTIN (EAN)	4050118625691
CPZ	500 Pieza

CC-FO 15/45 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.55 mm	Profondità (pollici)	0.0217 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1.7716 inch
Peso netto	0.3 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Schiuma PE con adesivo acrilico	Versione	autoadesivo, esente da alogeni
Larghezza	45 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Colori	giallo	Alogeni	No
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza
Dimensioni del campo di siglatura stampante compatibile	15 x 44.5 mm THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Approvazione secondo UL 969	Sì
Numero per rotolo	500	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



CC-FO 15/45 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versione	
N. d'ordine	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione	
N. d'ordine	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
CPZ	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione	
N. d'ordine	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
CPZ	1 ST		