CC-FO 15/27 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Standard incluso: CC

Il nostro assortimento prodotti è coordinato in modo sistematico e include etichette per l'identificazione di componenti standard, così come formati universali e familiari, come il marcatore CC 85/54 per le targhette.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 27 mm, gri- gio
N. d'ordine	<u>2621390000</u>
Tipo	CC-FO 15/27 MM SI
GTIN (EAN)	4050118625653
CPZ	500 Pieza



CC-FO 15/27 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	0.55 mm	Profondità (pollici)	0.0217 inch	
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch	
_arghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch	
Peso netto	0.2 g			
Temperature				
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C			
Conformità ambientale del m	rodotto			
Conformità ambientale del p	rodotto			
Stato conformità RoHS	Canfarma canno canniana			
*	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
Adesivo	Schiuma PE con adesivo acrilico	Versione	autoadesivo, esente da alogeni	
_arghezza	27 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	
Colori	grigio	Alogeni	No	
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza	
Dimensioni del campo di siglatura	15 x 27 mm	Approvazione secondo UL 969	Sì	
stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Campo delle temperature di impiego	-3080 °C	
Numero per retale	500			

Marcatori per apparecchi

500

Alogeni	No

Classificazioni

Numero per rotolo

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Data di creazione 11.11.2025 08:33:06 MEZ

Versione catalogo / Disegni



Disegni

CC-FO 15/27 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



CC-FO 15/27 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM 76/360 SW N. d'ordine 2005080000 GTIN (EAN)

4050118389951

CPZ 1 ST

Versione Ink ribbon

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK ROLLER 115 Tipo Versione N. d'ordine 1357420000 GTIN (EAN) 4050118160314 CP7 1 ST

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione Tipo N. d'ordine 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ 1 ST

Data di creazione 11.11.2025 08:33:06 MEZ

4 Versione catalogo / Disegni