

THM WO 14/22 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, bianco
N. d'ordine	2621530000
Tipo	THM WO 14/22 WS
GTIN (EAN)	4050118625516
CPZ	5000 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.001 inch
Posizione verticale	14 mm	Altezza (pollici)	0.5512 inch
Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0.8661 inch
Peso netto	0.05 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...
------------------------------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	22 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	bianco		
Alogeni	No		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichetta in bobina	
Dimensioni del campo di siglatura stampante compatibile	6 x 14 mm THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Campo delle temperature di impiego	-40...		
Numero per rotolo	5000		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1.9 mm	Diametro esterno conduttore	1.9 - 5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione	
N. d'ordine	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
CPZ	1 ST		