
Foglio dati

HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafili e segnacavi, 9.5 - 19.1 mm, 24.9 x 30.4 mm, giallo
N. d'ordine	2621690000
Tipo	HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y
GTIN (EAN)	4050118625356
CPZ	800 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-08-31T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	HS-HF 9.5-19.1/25 MM Y

Foglio dati

HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.77 mm	Profondità (pollici)	0.0303 inch
Posizione verticale	24.9 mm	Altezza (pollici)	0.9803 inch
Larghezza	30.4 mm	Larghezza (pollici)	1.1968 inch
Peso netto	0.8 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-55…125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	30.4 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	125 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Colori	giallo	Alogeni	No
Materiale di base	Poliolefina	Caratteri stampati	senza
Dimensioni del campo di siglatura	30.4 x 24.9 mm	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Campo delle temperature di impiego	-55…125 °C	Numero per rotolo	800

Segnafili e segnacavi

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2/0	Alogeni	No
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 6	Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm²	Diametro esterno del conduttore, max.	19.1 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	9.5 mm	Velocità di calettamento	2:1
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Diametro esterno conduttore	9.5 - 19.1 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 70 mm²		

Classificazioni


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori




Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versione
N. d'ordine	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK




Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115	Versione
N. d'ordine	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
CPZ	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versione
N. d'ordine	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
CPZ	1 ST	