



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodie FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, in stato completo, policarbonato, trasparente
N. d'ordine	2632830000
Tipo	FP ENC TS 113 3C
GTIN (EAN)	4050118664522
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	113 mm	Profondità (pollici)	4.4488 inch
Posizione verticale	191 mm	Altezza (pollici)	7.5197 inch
Larghezza	279 mm	Larghezza (pollici)	10.9842 inch
Peso netto	534.7 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%


Indicazioni generali

Materiale di base	policarbonato	Materiale della custodia	policarbonato
Silicone	No	Colori	trasparente
Grado di protezione	IP65, in stato completo	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Coppia di serraggio delle viti coperchio	2 Nm	Allegato coperchio	Viti TX20
Istruzioni di montaggio	Viti del coperchio incluse		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Disegni



Guide per copertura in plastica

Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®. Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FP ENC DR07 142 XC P	Versione	
N. d'ordine	2633510000		Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 142 mm, per coperchio di plastica
GTIN (EAN)	4050118664393		
CPZ	5 ST		
Tipo	FP ENC DR07 230 3C P	Versione	
N. d'ordine	2633520000		Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 230 mm, per coperchio di plastica
GTIN (EAN)	4050118664386		
CPZ	5 ST		

DMS PRO



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DMS PRO	Versione	
N. d'ordine	1479120000		Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011		
CPZ	1 ST		

Accessori

Punte E6,3 - Torx®



Le punte Weidmüller sono punte standard che si distinguono per qualità, ampia scelta e prestazioni. Weidmüller garantisce una qualità del prodotto costante nel tempo grazie al processo di indurimento, controllato da un processore.

Il materiale d'alta qualità permette coppie di serraggio che vanno ben oltre le richieste delle norme DIN:

- DIN 5261 per punte PH/PZ
- DIN 5263 per punte a taglio
- Norma Camcar per punte TORXII che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.


Vantaggi del prodotto:

- adatto per tutti i tipi di viti. Grazie a valori di durezza vantaggiosi di 59-61 HRC è adatto sia per l'azionamento manuale sia per quello automatico.
- Buona resistenza all'usura e di conseguenza lunga durata.
- Accoppiamento preciso nelle viti DIN per un'usura ridotta e una trasmissione di coppia ottimale.
- Produzione in base a criteri di qualità professionali secondo le norme ISO in vigore con qualità del prodotto costante.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 T20 X 150	Versione	
N. d'ordine	2821510000	Utensile di montaggio	
GTIN (EAN)	4064675359050		
CPZ	5 ST		

Grandezza 3



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FP ENC BS 042 3B	Versione	
N. d'ordine	2632810000	Custodie FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, in stato	
GTIN (EAN)	4050118664546	chiuso, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero	
CPZ	1 ST		