

**FP ENC AS 178 3C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodie FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, in stato completo, Alluminio, Aluminium
N. d'ordine	<a href="#">2632840000</a>
Tipo	FP ENC AS 178 3C
GTIN (EAN)	4050118664515
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	178 mm	Profondità (pollici)	7.0079 inch
Posizione verticale	191 mm	Altezza (pollici)	7.5197 inch
Larghezza	279 mm	Larghezza (pollici)	10.9842 inch
Peso netto	3524.53 g		

### Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Indicazioni generali

Materiale di base	Alluminio	Materiale della custodia	Alluminio
Silicone	No	Colori	Aluminium
Grado di protezione	IP65, in stato completo	Coppia di serraggio delle viti coperchio	2 Nm
Allegato coperchio	Viti TX20	Istruzioni di montaggio	Viti del coperchio incluse

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

## FP ENC AS 178 3C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### Guide per copertura in alluminio



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®. Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FP ENC DR07 110 3C A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2633750000</a>	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 110 mm, per coperchi di alluminio
GTIN (EAN)	4050118664362	
CPZ	5 ST	
Tipo	FP ENC DR07 145 3C A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2633760000</a>	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 145 mm, per coperchi di alluminio
GTIN (EAN)	4050118664355	
CPZ	5 ST	
Tipo	FP ENC DR07 170 3C A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2633780000</a>	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 170 mm, per coperchi di alluminio
GTIN (EAN)	4050118664348	
CPZ	5 ST	
Tipo	FP ENC DR07 080 XC A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2633730000</a>	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 80 mm, per coperchi di alluminio
GTIN (EAN)	4050118664379	
CPZ	5 ST	
Tipo	FP ENC DR15 68 XC A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8000046634</a>	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 68 mm, per coperchi di alluminio
GTIN (EAN)	4050118686586	
CPZ	5 ST	

### DMS PRO



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DMS PRO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
CPZ	1 ST	

## Accessori

## Punte E6,3 - Torx®



Le punte Weidmüller sono punte standard che si distinguono per qualità, ampia scelta e prestazioni. Weidmüller garantisce una qualità del prodotto costante nel tempo grazie al processo di indurimento, controllato da un processore.

Il materiale d'alta qualità permette coppie di serraggio che vanno ben oltre le richieste delle norme DIN:

- DIN 5261 per punte PH/PZ
- DIN 5263 per punte a taglio
- Norma Camcar per punte TORXII che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.

Vantaggi del prodotto:

- adatto per tutti i tipi di viti. Grazie a valori di durezza vantaggiosi di 59-61 HRC è adatto sia per l'azionamento manuale sia per quello automatico.
- Buona resistenza all'usura e di conseguenza lunga durata.
- Accoppiamento preciso nelle viti DIN per un'usura ridotta e una trasmissione di coppia ottimale.
- Produzione in base a criteri di qualità professionali secondo le norme ISO in vigore con qualità del prodotto costante.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 T20 X 150	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2821510000</a>	Utensile di montaggio	
GTIN (EAN)	4064675359050		
CPZ	5 ST		

## Grandezza 3



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FP ENC BS 042 3B	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2632810000</a>	Custodie FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, in stato	
GTIN (EAN)	4050118664546	chiuso, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero	
CPZ	1 ST		