

**FP ENC AS 178 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Custodie FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, in stato completo, Alluminio, Aluminum |
| N. d'ordine | <a href="#">2632840000</a>   |
| Tipo        | FP ENC AS 178 3C   |
| GTIN (EAN)  | 4050118664515  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

**FP ENC AS 178 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|                     |           |                      |              |
|---------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Profondità          | 178 mm    | Profondità (pollici) | 7.0079 inch  |
| Posizione verticale | 191 mm    | Altezza (pollici)    | 7.5197 inch  |
| Larghezza           | 279 mm    | Larghezza (pollici)  | 10.9842 inch |
| Peso netto          | 3524.53 g |                      |              |

**Temperature**

|                              |                |                         |                |
|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...85 °C | Temperatura d'esercizio | -40 °C...85 °C |
|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Indicazioni generali**

|                     |                         |  |                            |
|---------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| Materiale di base   | Alluminio               | Materiale della custodia                 | Alluminio                  |
| Silicone            | No                      | Colori                                   | Aluminium                  |
| Grado di protezione | IP65, in stato completo | Coppia di serraggio delle viti coperchio | 2 Nm                       |
| Allegato coperchio  | Viti TX20               | Istruzioni di montaggio                  | Viti del coperchio incluse |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## Guide per copertura in alluminio



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.  
Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | FP ENC DR07 110 3C A       | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">2633750000</a> | Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 110 mm, per coperchi di alluminio |
| GTIN (EAN)  | 4050118664362              |  |
| CPZ         | 5 ST                       |  |
| Tipo        | FP ENC DR07 145 3C A       | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">2633760000</a> | Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 145 mm, per coperchi di alluminio |
| GTIN (EAN)  | 4050118664355              |  |
| CPZ         | 5 ST                       |  |
| Tipo        | FP ENC DR07 170 3C A       | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">2633780000</a> | Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 170 mm, per coperchi di alluminio |
| GTIN (EAN)  | 4050118664348              |  |
| CPZ         | 5 ST                       |  |
| Tipo        | FP ENC DR07 080 XC A       | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">2633730000</a> | Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 80 mm, per coperchi di alluminio  |
| GTIN (EAN)  | 4050118664379              |  |
| CPZ         | 5 ST                       |  |
| Tipo        | FP ENC DR15 68 XC A        | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">8000046634</a> | Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 68 mm, per coperchi di alluminio  |
| GTIN (EAN)  | 4050118686586              |  |
| CPZ         | 5 ST                       |  |

## DMS PRO



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |               |
|-------------|----------------------------|---------------|
| Tipo        | DMS PRO                    | Versione      |
| N. d'ordine | <a href="#">1479120000</a> | Mounting tool |
| GTIN (EAN)  | 4050118287011              |               |
| CPZ         | 1 ST                       |               |

## FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## Punte E6,3 - Torx®



Le punte Weidmüller sono punte standard che si distinguono per qualità, ampia scelta e prestazioni. Weidmüller garantisce una qualità del prodotto costante nel tempo grazie al processo di indurimento, controllato da un processore.

Il materiale d'alta qualità permette coppie di serraggio che vanno ben oltre le richieste delle norme DIN:

- DIN 5261 per punte PH/PZ
  - DIN 5263 per punte a taglio
  - Norma Camcar per punte TORXII che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.
- Vantaggi del prodotto:
- adatto per tutti i tipi di viti. Grazie a valori di durezza vantaggiosi di 59-61 HRC è adatto sia per l'azionamento manuale sia per quello automatico.
  - Buona resistenza all'usura e di conseguenza lunga durata.
  - Accoppiamento preciso nelle viti DIN per un'usura ridotta e una trasmissione di coppia ottimale.
  - Produzione in base a criteri di qualità professionali secondo le norme ISO in vigore con qualità del prodotto costante.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Tipo        | BIT E6,3 T20 X 150         | Versione              |
| N. d'ordine | <a href="#">2821510000</a> | Utensile di montaggio |
| GTIN (EAN)  | 4064675359050              |                       |
| CPZ         | 5 ST                       |                       |

## Grandezza 3



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | FP ENC BS 042 3B           | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">2632810000</a> | Custodie FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, in stato chiuso, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, nero |
| GTIN (EAN)  | 4050118664546              |   |
| CPZ         | 1 ST                       |   |