

FP ENC DR07 142 XB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.
Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 142 mm, per la parte di base
N. d'ordine	2633450000
Tipo	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
CPZ	5 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	142 mm	Larghezza (pollici)	5.5905 inch
Peso netto	10.8 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
------------------------------	-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Indicazioni generali

Materiale di base	acciaio, zincato	Materiale isolante	acciaio
Colori	argento, nero	Tipo di montaggio	innestato
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	per la parte di base	Versione	senza foro longitudinale

PN40 Dati Generali

Materiale isolante	acciaio	Materiale di base	acciaio, zincato
Colori	argento, nero		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Disegni

