

**FP ENC DR07 230 3B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.  
Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 230 mm, per la parte di base
N. d'ordine	<a href="#">2633460000</a>
Tipo	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
CPZ	5 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	230 mm	Larghezza (pollici)	9.0551 inch
Peso netto	8.8 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
------------------------------	-------------------------	----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Indicazioni generali

Materiale di base	acciaio, zincato	Materiale isolante	acciaio
Colori	argento, nero	Tipo di montaggio	innestato
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	per la parte di base	Versione	senza foro longitudinale

## PN40 Dati Generali

Materiale isolante	acciaio	Materiale di base	acciaio, zincato
Colori	argento, nero		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Disegni**

