

**FP ENC DR07 230 3B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.  
Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 230 mm, per la parte di base
N. d'ordine	<a href="#">2633460000</a>
Tipo	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
CPZ	5 Pieza

**FP ENC DR07 230 3B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	230 mm	Larghezza (pollici)	9.0551 inch
Peso netto	8.8 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
------------------------------	-------------------------	----------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Indicazioni generali**

Materiale di base	acciaio, zincato	Materiale isolante	acciaio
Colori	argento, nero	Tipo di montaggio	innestato
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	per la parte di base	Versione	senza foro longitudinale

**PN40 Dati Generali**

Materiale isolante	acciaio	Materiale di base	acciaio, zincato
Colori	argento, nero		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

