

**FP ENC DR07 145 3C A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.  
Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 145 mm, per coperchi di alluminio
N. d'ordine	<a href="#">2633760000</a>
Tipo	FP ENC DR07 145 3C A
GTIN (EAN)	4050118664355
CPZ	5 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	145 mm	Larghezza (pollici)	5.7086 inch
Peso netto	27.2 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
--------------------------	-------------------------	----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Indicazioni generali

Materiale di base	acciaio, zincato	Materiale isolante	acciaio
Colori	argento	Tipo di montaggio	Montaggio vite
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	per coperchi di alluminio	Istruzioni di montaggio	Viti incluse
Versione	con asola		

## PN40 Dati Generali

Istruzioni di montaggio	Viti incluse	Materiale isolante	acciaio
Materiale di base	acciaio, zincato	Colori	argento

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Disegni**



## Accessori

## Punte E6,3 - Torx®



Le punte Weidmüller sono punte standard che si distinguono per qualità, ampia scelta e prestazioni. Weidmüller garantisce una qualità del prodotto costante nel tempo grazie al processo di indurimento, controllato da un processore.

Il materiale d'alta qualità permette coppie di serraggio che vanno ben oltre le richieste delle norme DIN:

- DIN 5261 per punte PH/PZ
- DIN 5263 per punte a taglio
- Norma Camcar per punte TORXII che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.

Vantaggi del prodotto:

- adatto per tutti i tipi di viti. Grazie a valori di durezza vantaggiosi di 59-61 HRC è adatto sia per l'azionamento manuale sia per quello automatico.
- Buona resistenza all'usura e di conseguenza lunga durata.
- Accoppiamento preciso nelle viti DIN per un'usura ridotta e una trasmissione di coppia ottimale.
- Produzione in base a criteri di qualità professionali secondo le norme ISO in vigore con qualità del prodotto costante.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BIT E6,3 T20 X 150	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2821510000</a>	Utensile di montaggio	
GTIN (EAN)	4064675359050		
CPZ	5 ST		

## DMS PRO



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DMS PRO	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4050118287011		
CPZ	1 ST		