

### **FP ENC DR07 170 3C A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®. Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 170 mm, per coperchi di alluminio
N. d'ordine	<u>2633780000</u>
Tipo	FP ENC DR07 170 3C A
GTIN (EAN)	4050118664348
CPZ	5 Pieza



# **FP ENC DR07 170 3C A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch	
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch	
Larghezza	170 mm	Larghezza (pollici)	6.6929 inch	
Peso netto	61.8 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C85 °C	
Conformità ambientale del p	rodotto		'	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Indicazioni generali			,	
Materiale di base	acciaio, zincato	Materiale isolante	acciaio	
Colori	argento	Tipo di montaggio	Montaggio vite	
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	per coperchi di alluminio	Istruzioni di montaggio	Viti incluse	
Versione	con asola	-		
PN40 Dati Generali				
Istruzioni di montaggio	Viti incluse	Materiale isolante	acciaio	
Materiale di base	acciaio, zincato	Colori	argento	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			

Versione catalogo / Disegni



Disegni

# **FP ENC DR07 170 3C A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### **FP ENC DR07 170 3C A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

#### Punte E6,3 - Torx®



Le punte Weidmüller sono punte standard che si distinguono per qualità, ampia scelta e prestazioni. Weidmüller garantisce una qualità del prodotto costante nel tempo grazie al processo di indurimento, controllato da un processore.

Il materiale d'alta qualità permette coppie di serraggio che vanno ben oltre le richieste delle norme DIN:

- DIN 5261 per punte PH/PZ
- DIN 5263 per punte a taglio
- Norma Camcar per punte TORXII che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard. Vantaggi del prodotto:
- adatto per tutti i tipi di viti. Grazie a valori di durezza vantaggiosi di 59-61 HRC è adatto sia per l'azionamento manuale sia per quello automatico.
- Buona resistenza all'usura e di conseguenza lunga durata.
- Accoppiamento preciso nelle viti DIN per un'usura ridotta e una trasmissione di coppia ottimale.
- Produzione in base a criteri di qualità professionali secondo le norme ISO in vigore con qualità del prodotto costante.

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 BIT E6,3 T20 X 150
 Versione

 N. d'ordine
 2821510000
 Utensile di montaggio

 GTIN (EAN)
 4064675359050

#### **DMS PRO**

CPZ



5 ST

I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 DMS PRO
 Versione

 N. d'ordine
 1479120000
 Mounting tool

 GTIN (EAN)
 4050118287011

 CPZ
 1 ST

Data di creazione 04.11.2025 08:11:45 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4