

WPC WAGON**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Accessori opzionali per la personalizzazione dei centri di lavorazione cavi (WPC) sulla base delle singole richieste. Sistemi di inserimento cavi direttamente sul carrello officina o nell'unità esterna, stampanti o piastre di impugnatura aggiuntive.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Macchine automatiche
N. d'ordine	2634140000
Tipo	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	750 mm	Profondità (pollici)	29.5275 inch
Posizione verticale	1800 mm	Altezza (pollici)	70.866 inch
Larghezza	1100 mm	Larghezza (pollici)	43.307 inch
Peso netto	30000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Collegamento dell'aria compressa	5,5 bar	Collegamento elettrico	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------------------	---------	------------------------	---------------------------

Macchine automatiche spezzonatrici

Collegamento dell'aria compressa	5,5 bar	Collegamento elettrico	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------------------	---------	------------------------	---------------------------

WPC

Collegamento elettrico	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Tipo di display	Touchscreen da 15 pollici
Nota	supporto per display orientabile, Capacità di carico massima 180 kg, Quadro elettrico con cablaggio completo, connettori maschio principali e connessioni USB aggiuntive, Uso mobile	Collegamento dell'aria compressa	5,5 bar

Classificazioni

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		