

HDC XX6A02 FFSXXXX-0300



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Compatto

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2634700300
Tipo	HDC XX6A02 FFSXXXX-0300
GTIN (EAN)	4050118650136
CPZ	1 Pieza



HDC XX6A02 FFSXXXX-0300



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Peso netto	1			
	1 g		'	
Temperature				
Valori limite di temperatura	-30 °C 90 °C			
Conformità ambientale del pr	odotto		·	
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione			
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5			
Dati generali				
NI P	0		0	
Numero di poli	8	Lunghezza del cavo	3 m	
Codifica	Codificato X	Superficie dei contatti	Au (oro)	
Velocità di trasmissione	10 Gbps, 10 Gbit/s	Resistenza d'isolamento	≥ 108 Ω	
Categoria	Cat. 6A	Tensione nominale	50 V	
Corrente nominale	0.5 A	Cicli di inserimento	≥ 100	
Grado di lordura	2	Versione lato opposto	Femmina, diritto	
Versione lato modulo	Femmina			
Dati tecnici del cavo				
Lunghama dal sava	3 m	Calara dalla musina	verde	
Lunghezza del cavo Alogeni	Esente da alogeni a norma	Colore della guaina Materiale della guaina	PUR	
Alogeni	IEC 60754-1	iviateriale della gualfia	PUR	
Classificazioni				
ETIM C O	F0003F00	ETIM 7.0	FC002F02	
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599	
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599	
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07	
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07	
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07	
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07	
ECLASS 15.0	27-06-03-07			

Versione catalogo / Disegni