

**HDC MPN 1.6 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Preparate i vostri collegamenti al futuro con le soluzioni avanzate RockStar® ModuPlug. Le applicazioni industriali diventano sempre più complesse. Allo stesso tempo, aumentano anche le esigenze di connettività. Una funzionalità all'interno dei più ridotti spazi di montaggio, un'installazione sicura e rapidi processi di retrofitting sono solo alcune delle proprietà di prodotto che sono richieste. Non solo il nostro sistema di connettori a innesto modulari RockStar® ModuPlug soddisfa le attuali necessità del mercato, ma è stato progettato con il futuro ben in mente. Utilizzando i singoli moduli, è possibile combinare tutte le funzioni necessarie per alimentazione, segnali e trasmissione dati in una singola interfaccia. Grazie alla nuova varietà di dimensioni dei moduli, è possibile inserire più applicazioni che mai in un solo connettore a innesto. I moduli riducono la quantità di spazio necessaria e abbattano i costi se paragonati agli inserti a polo fisso e ad altri sistemi di connettori a innesto modulari. I sofisticati telai e moduli possono essere installati con estrema facilità e integrati in custodie HDC con grado di protezione IP65 e IP68. È possibile anche usare i connettori RockStar® ModuPlug per integrare applicazioni già in essere senza dover fare delle modifiche al sistema. Quale partner esperto nell'Industrial Connectivity, Weidmüller propone una connettività ultra moderna con la massima affidabilità. In questo modo con RockStar® sarà possibile ottenere soluzioni personalizzate per connessioni a prova di futuro.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Contatto pneumatico, Contatto con valvola: No
N. d'ordine	<a href="#">2637480000</a>
Tipo	HDC MPN 1.6 F
GTIN (EAN)	4050118654721
CPZ	10 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Dimensioni e pesi

Peso netto	0.49 g
------------	--------

#### Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 80 °C
------------------------------	------------------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Contatto pneumatico

Tipo	Femmina	Pressione di funzionamento	≤8 bar
Diametro del tubo flessibile interno	1.6 mm	Contatto con valvola	No

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC MPN 1.6 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessori

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Moduli pneumatici



#### Flessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MPN 3	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2637340000</a>	Modulo pneumatico, Numero di poli: 3, Coll. tubo flessibile (pneum.),	
GTIN (EAN)	4050118765823	pneumatico, Slot a innesto necessari: 1	
CPZ	1 ST		