HDC MPN 1.6 SOF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Preparate i vostri collegamenti al futuro con le soluzioni avanzate RockStar® ModuPlug

Le applicazioni industriali diventano sempre più complesse. Allo stesso tempo, aumentano anche le esigenze di connettività. Una funzionalità all'interno dei più ridotti spazi di montaggio, un'installazione sicura e rapidi processi di retrofitting sono solo alcune delle proprietà di prodotto che sono richieste. Non solo il nostro sistema di connettori a innesto modulari RockStar® ModuPlug soddisfa le attuali necessità del mercato, ma è stato progettato con il futuro ben in mente. Utilizzando i singoli moduli, è possibile combinare tutte le funzioni necessarie per alimentazione, segnali e trasmissione dati in una singola interfaccia. Grazie alla nuova varietà di dimensioni dei moduli, è possibile inserire più applicazioni che mai in un solo connettore a innesto. I moduli riducono la quantità di spazio necessaria e abbattono i costi se paragonati agli inserti a polo fisso e ad altri sistemi di connettori a innesto modulari. I sofisticati telai e moduli possono essere installati con estrema facilità e integrati in custodie HDC con grado di protezione IP65 e IP68. È possibile anche usare i connettori RockStar® ModuPlug per integrare applicazioni già in essere senza dover fare delle modifiche al sistema. Quale partner esperto nell'Industrial Connectivity, Weidmüller propone una connettività ultra moderna con la massima affidabilità. In questo modo con RockStar® sarà possibile ottenere soluzioni personalizzate per connessioni a prova di futuro.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Contatto pneumatico, Contatto con valvola: Sì
N. d'ordine	<u>2637490000</u>
Tipo	HDC MPN 1.6 SOF
GTIN (EAN)	4050118654738
CPZ	10 Pieza

Versione catalogo / Disegni



HDC MPN 1.6 SOF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

≤8 bar

2

Sì

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			
Omo	NO	M 271	nnı
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	часк	7111

ROHS	Conforme	
Dimensioni e pesi		
Peso netto	0.65 g	
Temperature		
Valori limite di temperatura	-40 °C 80 °C	

Conformità ambientale del prodotto

Femmina

1.6 mm

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Pressione di funzionamento

Contatto con valvola

Contatto pneumatico

Diametro del tubo flessibile interno

Tipo

Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MPN 1.6 SOF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Moduli pneumatici



lessibile

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

	<u> </u>	
Tipo	HDC MPN 3	Versione
N. d'ordine	<u>2637340000</u>	Modulo pneumatico, Numero di poli: 3, Coll. tubo flessibile (pneum.),
GTIN (EAN)	4050118765823	pneumatico, Slot a innesto necessari: 1
CPZ	1 ST	

Versione catalogo / Disegni