

**CABTITE BP 4MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 4 mm, Profondità: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
N. d'ordine	<a href="#">2652320000</a>
Tipo	CABTITE BP 4MM PA
GTIN (EAN)	4050118662443
CPZ	25 Pieza

## CABTITE BP 4MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0.4724 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0.4724 inch
Larghezza	4 mm	Larghezza (pollici)	0.1575 inch
Lunghezza	12 mm	Lunghezza (pollici)	0.4724 inch
Diametro	4 mm	Peso netto	0.35 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...120 °C
-------------------------	-----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Informazioni generali

Diametro cavo, esterno, max.	4 mm	Diametro cavo, esterno, min.	4 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Alogeni	No
Grado di protezione	IP66	Materiale di base	Poliammide

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		