

**CABTITE BP 10MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 16 mm, Larghezza: 10 mm, Profondità: 16 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
N. d'ordine	<a href="#">2652380000</a>
Tipo	CABTITE BP 10MM PA
GTIN (EAN)	4050118662481
CPZ	25 Pieza

## CABTITE BP 10MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0.6299 inch
Posizione verticale	16 mm	Altezza (pollici)	0.6299 inch
Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0.3937 inch
Lunghezza	16 mm	Lunghezza (pollici)	0.6299 inch
Diametro	10 mm	Peso netto	2.01 g

## Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...120 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Informazioni generali

Diametro cavo, esterno, max.	10 mm	Diametro cavo, esterno, min.	10 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Alogeni	No
Grado di protezione	IP66	Materiale di base	Poliammide

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		