

CABTITE BP 13MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, bianco, Posizione verticale: 22 mm, Larghezza: 13 mm, Profondità: 22 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
N. d'ordine	2652410000
Tipo	CABTITE BP 13MM PA
GTIN (EAN)	4050118662511
CPZ	25 Pieza

CABTITE BP 13MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0.8661 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Larghezza	13 mm	Larghezza (pollici)	0.5118 inch
Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0.8661 inch
Diametro	13 mm	Peso netto	1.6 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Informazioni generali

Diametro cavo, esterno, max.	13 mm	Diametro cavo, esterno, min.	13 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Alogenici	No
Grado di protezione	IP66	Materiale di base	Poliammide

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		