CABTITE BP 17MM PA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

Dati generali per l'ordinazione

Cabtite (sistema di inserimento cavi), e, bianco, Posizione verticale: 22 mm, 17 mm, Profondità: 22 mm, -40 °C 66
<u>000</u>
P 17MM PA
662535



CABTITE BP 17MM PA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-08-07

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0.8661 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Larghezza	17 mm	Larghezza (pollici)	0.6693 inch
Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0.8661 inch
Diametro	17 mm	Peso netto	0.28 g
Temperature			
Temperatura d'esercizio	-40 °C120 °C		
Conformità ambientale de	i prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Informazioni generali			
			'
Diametro cavo, esterno, max.	17 mm	Diametro cavo, esterno, min.	17 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Alogeni	No
Grado di protezione	IP66	Materiale di base	Poliammide
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

ECLASS 14.0

27-14-08-07

27-14-08-07

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0