

CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Similar to illustration

I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, rosso, Posizione verticale: 30 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 30 mm, -60 °C... 100 °C, IP66
N. d'ordine	2652450000
Tipo	CABTITE BP 21MM PA
GTIN (EAN)	4050118662559
CPZ	25 Pieza

CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1.1811 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	21 mm	Larghezza (pollici)	0.8268 inch
Lunghezza	30 mm	Lunghezza (pollici)	1.1811 inch
Diametro	21 mm	Peso netto	2.1 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -60 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Informazioni generali

Diametro cavo, esterno, max.	21 mm	Diametro cavo, esterno, min.	21 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Alogenici	No
Grado di protezione	IP66	Materiale di base	Poliammide

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		