

CABTITE BP 35MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Similar to illustration

I tappi filettati sono impiegati per chiudere in sicurezza i passacavo non necessari negli elementi di sigillatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Blind plug, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Poliammide, rosso, Posizione verticale: 35 mm, Larghezza: 35 mm, Profondità: 35 mm, -60 °C... 100 °C, IP66
N. d'ordine	2652480000
Tipo	CABTITE BP 35MM PA
GTIN (EAN)	4050118662580
CPZ	10 Pieza

CABTITE BP 35MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	35 mm	Profondità (pollici)	1.378 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1.378 inch
Lunghezza	35 mm	Lunghezza (pollici)	1.378 inch
Diametro	35 mm	Peso netto	12.3 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-60 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Informazioni generali

Diametro cavo, esterno, max.	35 mm	Diametro cavo, esterno, min.	35 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Alogeni	No
Grado di protezione	IP66	Materiale di base	Poliammide

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		