



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Le barre di distribuzione di fase a forcella a 2 poli sono utilizzate per la distribuzione del potenziale ad altri componenti dell'armadio di comando come interruttori, interruttori differenziali e altri dispositivi di installazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Barra conduttrice di fase (morsetti), 80, Numero di poli: 38, Isolato: Sì, 16
N. d'ordine	<u>2658200000</u>
Tipo	G-2L-27-1000/16
GTIN (EAN)	4050118672329
CPZ	25 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-06-01T00:00:00+02:00





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
On demand	14 00 <u>44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0</u>		
Omologazioni	$C \in$		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
D (111)	0.0	B (150 (150)	0.0004
Profondità	9.3 mm	Profondità (pollici)	0.3661 inch 1.122 inch
Posizione verticale	28.5 mm	Altezza (pollici)	
Larghezza Peso netto	1016 mm 86.96 g	Larghezza (pollici)	39.9999 inch
Temperature			
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
Conformità ambientale del	prodotto		
0.1. () P. 110			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esen		
REACH SVHC	No SVHC superiori a (J, I Wt%	
Aaltri dati tecnici			
Esecuzione a prova di esplosione	No		
Dati dei materiali			'
Colori	grigio		
Dati dimensionamento			
Sezione di dimensionamento	16 mm²	Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	80 A	Tensione norminale	400 (
Dimensioni	,	, ,	,
Passo in mm (P)	27.00 mm		
Generale			
Numero di poli	38		
Classificazioni			
ETIM 7.0	EC000215	ETIM 8.0	EC000215
ETIM 9.0	EC000215	ETIM 10.0	EC000215
ECLASS 11.0	27-37-13-06	ECLASS 12.0	27-37-13-06
ECLASS 13.0	27-37-13-06	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Morsetti di alimentazione



I nostri moduli di alimentazione facilitano la manipolazione durante l'alimentazione del sistema. Per esempio, il raggio di curvatura del cavo può essere ridotto utilizzando un modulo di alimentazione con ingresso laterale.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FIT 25 GN	Versione
N. d'ordine	2659050000	Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671483	
CPZ	10 ST	
Tipo	FIT 25 SN	Versione
N. d'ordine	<u>2659060000</u>	Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671476	
CPZ	30 ST	
Tipo	FIT 50 GN	Versione
N. d'ordine	<u>2659070000</u>	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671469	
CPZ	3 ST	
Tipo	FIT 50 GN/F	Versione
	,	
N. d'ordine	2659090000	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm²
		Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm ²
N. d'ordine	2659090000	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm²
N. d'ordine GTIN (EAN)	<u>2659090000</u> 4050118671445	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm² Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	2659090000 4050118671445 3 ST	
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN	Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN 2659080000	Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN)	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN 2659080000 4050118671452	Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN 2659080000 4050118671452 3 ST	Versione Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm²
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN 2659080000 4050118671452 3 ST FIT 50 SN/F	Versione Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm² Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	2659090000 4050118671445 3 ST FIT 50 SN 2659080000 4050118671452 3 ST FIT 50 SN/F 2659100000	Versione Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm² Versione

Terminali e coperture



I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

Versione catalogo / Disegni 4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PROTECTION COVER G+S /5	Versione
N. d'ordine	<u>2659040000</u>	Coperchio morsetto, giallo, Posizione verticale: 18.3 mm, Larghezza:
GTIN (EAN)	4050118671490	8.1 mm, Profondità: 18 mm
CPZ	10 ST	
Tipo	END CAP G+S 2L/16	Versione
Tipo N. d'ordine	END CAP G+S 2L/16 2658990000	Versione Coperchio morsetto, grigio, Posizione verticale: 21.2 mm, Larghezza:
•	,	