


G-3L+9-1000/10 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le barre di distribuzione di fase a forcella a 3 poli sono utilizzate per la distribuzione del potenziale ad altri componenti dell'armadio di comando come interruttori, interruttori differenziali e altri dispositivi di installazione.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|--------------------|---|
| Versione | Barra conduttrice di fase (morsetti), 63, Numero di poli: 48, Isolato: Sì, 10 |
| N. d'ordine | 2658470000 |
| Tipo | G-3L+9-1000/10 C |
| GTIN (EAN) | 4050118672053 |
| CPZ | 20 Pieza |
| Stato consegna | Disdetto |
| Disponibile fino a | 2025-06-01T00:00:00+02:00 |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|--------------|
| Profondità | 15.4 mm | Profondità (pollici) | 0.6063 inch |
| Posizione verticale | 31 mm | Altezza (pollici) | 1.2205 inch |
| Larghezza | 1016 mm | Larghezza (pollici) | 39.9999 inch |
| Peso netto | 93.06 g | | |

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No

Dati dei materiali

Colori grigio

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 10 mm² Tensione nominale 400 V
Corrente nominale 63 A

Dimensioni

Passo in mm (P) 17.80 mm

Generale


Numero di poli 48

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000215 | ETIM 9.0 | EC000215 |
| ETIM 10.0 | EC000215 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 | | |

Disegni

Disegno



Morsetti di alimentazione



I nostri moduli di alimentazione facilitano la manipolazione durante l'alimentazione del sistema. Per esempio, il raggio di curvatura del cavo può essere ridotto utilizzando un modulo di alimentazione con ingresso laterale.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | FIT 25 GN | Versione |
| N. d'ordine | 2659050000 | Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | FIT 25 SN | Versione |
| N. d'ordine | 2659060000 | Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| CPZ | 30 ST | |
| Tipo | FIT 50 GN | Versione |
| N. d'ordine | 2659070000 | Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| CPZ | 3 ST | |
| Tipo | FIT 50 GN/F | Versione |
| N. d'ordine | 2659090000 | Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| CPZ | 3 ST | |
| Tipo | FIT 50 SN | Versione |
| N. d'ordine | 2659080000 | Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| CPZ | 3 ST | |
| Tipo | FIT 50 SN/F | Versione |
| N. d'ordine | 2659100000 | Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| CPZ | 3 ST | |

Terminali e coperture



I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

Accessoriwww.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | PROTECTION COVER G+S /5 | Versione |
| N. d'ordine | 2659040000 | Coperchio morsetto, giallo, Posizione verticale: 18.3 mm, Larghezza: |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | 8.1 mm, Profondità: 18 mm |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | END CAP G+S 3L/10 | Versione |
| N. d'ordine | 2659000000 | Coperchio morsetto, grigio, Posizione verticale: 20.2 mm, Larghezza: |
| GTIN (EAN) | 4050118671520 | 8.2 mm, Profondità: 14.5 mm |
| CPZ | 10 ST | |