



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto





Le barre di distribuzione di fase a 4 poli vengono utilizzate per la distribuzione del potenziale ad altri componenti dell'armadio di comando come interruttori, interruttori differenziali e altri dispositivi di installazione.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Barra conduttrice di fase (morsetti), 80, Numero di poli: 8, Isolato: Sì, 16
N. d'ordine	<u>2658840000</u>
Tipo	S-4L-140/16
GTIN (EAN)	4050118671681
CPZ	20 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-06-01T00:00:00+02:00





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
 Omologazioni	2040 24		
omologazionii	$C \in$		
ROHS	Conforme		
	Comornie		
Dimensioni e pesi			<u> </u>
Profondità	20.2 mm	Profondità (pollici)	0.7953 inch
Posizione verticale	27.5 mm	Altezza (pollici)	1.0827 inch
Larghezza	140 mm	Larghezza (pollici)	5.5118 inch
Peso netto	20.75 g		,
Temperature	,		
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esen		
REACH SVHC	No SVHC superiori a (	0,1 wt%	
Aaltri dati tecnici	,		
Esecuzione a prova di esplosione	No		
Dati dei materiali	'		
Colori	grigio		
Dati dimensionamento			
Sezione di dimensionamento	16 mm²	Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	80 A		.55.
Dimensioni			
Decree in some (D)	17.00		
Passo in mm (P)	17.80 mm		
Generale			
Numero di poli	8		
Classificazioni			
ETIM 7.0	EC000215	ETIM 8.0	EC000215
ETIM 9.0	EC000215	ETIM 10.0	EC000215
ECLASS 11.0	27-37-13-06	ECLASS 12.0	27-37-13-06
ECLASS 13.0	27-37-13-06	ECLASS 14.0	27-37-13-06
FCLACE 1F.O	27 27 12 06		2, 3, 1300

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-37-13-06




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

#### Disegno







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

#### Terminali e coperture



I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	END CAP G+S 4L/16	Versione	
N. d'ordine	2659030000	Coperchio morsetto, grigio, Posizione verticale: 21.2 mm, Larghezza:	
GTIN (EAN)	4050118671506	8.3 mm, Profondità: 16.8 mm	
CPZ	10 ST		

#### Morsetti di alimentazione



I nostri moduli di alimentazione facilitano la manipolazione durante l'alimentazione del sistema. Per esempio, il raggio di curvatura del cavo può essere ridotto utilizzando un modulo di alimentazione con ingresso laterale.

#### Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	ieran per i oraniazion	
Tipo	FIT 25 GN	Versione
N. d'ordine	<u>2659050000</u>	Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
CPZ	10 ST	
Tipo	FIT 25 SN	Versione
N. d'ordine	<u>2659060000</u>	Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
CPZ	30 ST	
Tipo	FIT 50 GN	Versione
N. d'ordine	2659070000	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671469	
CPZ	3 ST	
Tipo	FIT 50 GN/F	Versione
N. d'ordine	<u>2659090000</u>	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671445	
CPZ	3 ST	
Tipo	FIT 50 SN	Versione
N. d'ordine	<u>2659080000</u>	Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671452	
CPZ	3 ST	

Data di creazione 15.11.2025 01:08:42 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

 Tipo
 FIT 50 SN/F
 Versione

 N. d'ordine
 2659100000
 Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm²

 GTIN (EAN)
 4050118671438

# Terminali e coperture

3 ST

CPZ



I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

#### Dati generali per l'ordinazione

Duti gen	norum por rorumazione	
Tipo	PROTECTION COVER G+S /5	Versione
N. d'ordine	<u>2659040000</u>	Coperchio morsetto, giallo, Posizione verticale: 18.3 mm, Larghezza:
GTIN (EAN)	4050118671490	8.1 mm, Profondità: 18 mm
CPZ	10 ST	

Versione catalogo / Disegni