


**Illustrazione del prodotto**

Le barre di distribuzione di fase a 4 poli vengono utilizzate per la distribuzione del potenziale ad altri componenti dell'armadio di comando come interruttori, interruttori differenziali e altri dispositivi di installazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Barra conduttrice di fase (morsetti), 80, Numero di poli: 8, Isolato: Sì, 16 |
| N. d'ordine        | <a href="#">2658840000</a>                                                   |
| Tipo               | S-4L-140/16                                                                  |
| GTIN (EAN)         | 4050118671681                                                                |
| CPZ                | 20 Pieza                                                                     |
| Stato consegna     | Disdetto                                                                     |
| Disponibile fino a | 2025-06-01T00:00:00+02:00                                                    |

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 20.2 mm | Profondità (pollici) | 0.7953 inch |
| Posizione verticale | 27.5 mm | Altezza (pollici)    | 1.0827 inch |
| Larghezza           | 140 mm  | Larghezza (pollici)  | 5.5118 inch |
| Peso netto          | 20.75 g |                      |             |

### Temperature

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Altri dati tecnici

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Esecuzione a prova di esplosione | No |
|----------------------------------|----|

### Dati dei materiali

|        |        |
|--------|--------|
| Colori | grigio |
|--------|--------|

### Dati dimensionamento

|                            |                    |                   |       |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Sezione di dimensionamento | 16 mm <sup>2</sup> | Tensione nominale | 400 V |
| Corrente nominale          | 80 A               |                   |       |

### Dimensioni

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Passo in mm (P) | 17.80 mm |
|-----------------|----------|

### Generale



|                |   |
|----------------|---|
| Numero di poli | 8 |
|----------------|---|

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000215    | ETIM 9.0    | EC000215    |
| ETIM 10.0   | EC000215    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

## Disegni

### Disegno



## Accessori

## Terminali e coperture



I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | END CAP G+S 4L/16          | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2659030000</a> | Coperchio morsetto, grigio, Posizione verticale: 21.2 mm, Larghezza: |
| GTIN (EAN)  | 4050118671506              | 8.3 mm, Profondità: 16.8 mm                                          |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                      |

## Morsetti di alimentazione



I nostri moduli di alimentazione facilitano la manipolazione durante l'alimentazione del sistema. Per esempio, il raggio di curvatura del cavo può essere ridotto utilizzando un modulo di alimentazione con ingresso laterale.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                           |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo        | FIT 25 GN                  | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">2659050000</a> | Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)  | 4050118671483              |                                                           |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                           |
| Tipo        | FIT 25 SN                  | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">2659060000</a> | Collegamento supplementare (Morsetto), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)  | 4050118671476              |                                                           |
| CPZ         | 30 ST                      |                                                           |
| Tipo        | FIT 50 GN                  | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">2659070000</a> | Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)  | 4050118671469              |                                                           |
| CPZ         | 3 ST                       |                                                           |
| Tipo        | FIT 50 GN/F                | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">2659090000</a> | Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)  | 4050118671445              |                                                           |
| CPZ         | 3 ST                       |                                                           |
| Tipo        | FIT 50 SN                  | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">2659080000</a> | Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)  | 4050118671452              |                                                           |
| CPZ         | 3 ST                       |                                                           |

**Accessori**

|             |                            |                                                           |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo        | FIT 50 SN/F                | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">2659100000</a> | Collegamento supplementare (Morsetto), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)  | 4050118671438              |                                                           |
| CPZ         | 3 ST                       |                                                           |

**Terminali e coperture**

I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | PROTECTION COVER G+S /5    | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2659040000</a> | Coperchio morsetto, giallo, Posizione verticale: 18.3 mm, Larghezza: |
| GTIN (EAN)  | 4050118671490              | 8.1 mm, Profondità: 18 mm                                            |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                      |