

**END CAP G+S 4L/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Coperchio morsetto, grigio, Posizione verticale: 20.2 mm, Larghezza: 8.2 mm, Profondità: 14.5 mm |
| N. d'ordine        | <a href="#">2659010000</a>                                                                       |
| Tipo               | END CAP G+S 4L/10                                                                                |
| GTIN (EAN)         | 4050118671513                                                                                    |
| CPZ                | 10 Pieza                                                                                         |
| Stato consegna     | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.                                              |
| Disponibile fino a | 2025-06-01T00:00:00+02:00                                                                        |

## END CAP G+S 4L/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 14.5 mm | Profondità (pollici) | 0.5709 inch |
| Posizione verticale | 20.2 mm | Altezza (pollici)    | 0.7953 inch |
| Larghezza           | 8.2 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.3228 inch |
| Peso netto          | 0.7 g   |                      |             |

## Temperature

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati dei materiali

|        |        |
|--------|--------|
| Colori | grigio |
|--------|--------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |