

**PROTECTION COVER G+S /5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

I terminali e le coperture assicurano le distanze di dispersione richieste nel sistema anche dopo che le barre sono state tagliate a misura o nel caso di contatti indipendenti, e garantiscono la sicurezza delle dita secondo la norma DIN EN 50274.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Coperchio morsetto, giallo, Posizione verticale: 18.3 mm, Larghezza: 8.1 mm, Profondità: 18 mm
N. d'ordine	<a href="#">2659040000</a>
Tipo	PROTECTION COVER G+S /5
GTIN (EAN)	4050118671490
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-06-01T00:00:00+02:00

**PROTECTION COVER G+S /5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	18 mm	Profondità (pollici)	0.7087 inch
Posizione verticale	18.3 mm	Altezza (pollici)	0.7205 inch
Larghezza	8.1 mm	Larghezza (pollici)	0.3189 inch
Peso netto	3.08 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati dei materiali**

Colori giallo

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		