


**CB-VT 98/2,5 WT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Le nostre fascette serracavo ignifughe sono adatte all'uso in ambienti con requisiti antincendio estremamente severi. Sono conformi alla norma EN45545 per l'uso in veicoli ferroviari.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fascette serracavo, 2,5 x 98 mm, poliammide 66, 80 N
N. d'ordine	<a href="#">2659490000</a>
Tipo	CB-VT 98/2,5 WT
GTIN (EAN)	4050118682953
CPZ	100 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0.0394 inch
Posizione verticale	98 mm	Altezza (pollici)	3.8583 inch
Larghezza	2.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0984 inch
Peso netto	0.24 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...85 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	85 °C		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Diametro del cavo, max.	21 mm	Materiale di base	poliammide 66
Resistenza alla trazione	80 N	Diametro fascio, max.	21 mm
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf	Diametro fascio, min.	1 mm

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Disegni**

